



# E80

Digital multi-channel Electrocardiograph

## 数字式多道心电图机



NEW

### 精湛设计 随心而置

 **宝莱特**  
**BIOLIGHT**

医疗监护设备民族品牌领航者

# E80

Digital multi-channel Electrocardiograph

## 数字式多道心电图机



整机防水设计  
IPX1防水等级

翻转  
折叠式设计

全屏触摸  
操作直观



支持多种记录报告模式，可以实现记录波形长度可选择。



支持4种滤波器设置：交流、基漂、肌电、低通滤波器。内置基线快速纠正滤波器，可实现基线快速纠正。

### 外形

- 采用全屏触摸方式，操作更直观；
- 12.1" 彩色LCD，12道波形同步显示；
- 便携，翻转折叠式设计；
- 全键盘输入，多功能快捷键，操作方便；
- 整机防水设计，达到IPX1防水等级；

### 数据存储

- 支持内部数据存储；
- 支持大容量SD卡存储，标配2GSD卡；
- 支持U盘存储；
- 支持数据转存、回放、再分析；

### 性能提升

- 采用创新的全数字式滤波器，性能更优；
- 采用创新的快速基线纠正算法，可在1-3s内快速稳定基线；
- 采用1000Hz高数据采样频率；
- 采用24位高分辨率和高速率的数据采样，保证采样波形的真实；
- 首次采用24位高精度数据存储，保证后续数据分析的准确性；
- 十二导同步分析，支持报告预览和报告格式调整；



采用密封设计，有效防止液体进入设备；整体防水设计，达到IPX1防水等级要求。





文档分类管理，方便按照日期进行查找；  
支持SD卡、U盘、本地三种存储介质。



支持60S全数字24bit无压缩波形存储，并可随意的挑选其中的10S波形进行分析处理。

## 功能优化

- 多种记录报告格式可选；
- 节律报告实现了多道数据同步，便于用户更精确的诊断；
- Auto报告记录波形时间可调；
- 具有除颤保护、起搏脉冲显示功能；
- 支持自动节能模式；
- 支持**预采样**、**实时采样**、**触发采样**模式；
- 支持中英文键盘输入；
- 支持数据分日期目录管理，方便用户查找；
- 支持卷纸和叠纸设计；
- 叠纸记录具有精确定位设计；
- 内置大容量可充电电池，交直流无缝转换；



超强4000mAH内置锂电池，可连续工作3小时以上，  
便携式隐藏提手出诊更加方便、快捷。



键盘操作、触摸屏操作双重操作方式，支持中、英文输入。



方便的SD卡转存，提升存储容量，与PC端  
分析软件转接，更加方便。



采用整体式设计的宽幅记录仪，叠纸记录  
具有精准的定位功能；  
支持210mm、216mm规格型号的折叠纸、  
卷纸。采用高精度校正设计，打印机卡纸、  
走偏不再困扰医生。

# E80


Digital multi-channel Electrocardiograph

## 数字式多道心电图机

广东宝莱特医用科技股份有限公司  
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD.


*Developing with us 我们一起成长*

### 多种打印方法，让诊断信息一目了然



记录类型：能够实现不少于10种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、6×2+3R、12×1、手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律等）；  
以心电图工作者需求角度出发设计，人性化报告页面布局，多种打印方法，一目了然的中文诊断信息。

### 临床安装解决方案



地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号  
电话：(0756)3399999 3399900 传真：(0756)3399920  
E-Mail: sales@blt.com.cn 邮编：519085

欢迎访问：[www.blt.com.cn](http://www.blt.com.cn)

客户呼叫热线：400 881 8233

※ 文字或图片如遇变更，请索取最新资料或登陆宝莱特网站查询  
E80注册证号：粤食药监械（准）字2011第2210559号